



Batteridrivnen vinkelskruvdragare, Typ: CLBA303



Beställningsdata

Ordernummer	071142 CLBA303
GTIN	697099651512
Artikelklass	03S

Beskrivning

Utförande:

De kabellisa montageverktygen Cleco® CellClutch™ är intelligenta men ändå enkla att använda och inför programmerbarhet i montagelinjen med klassisk räknefunktion. Precision och repeternoggrannhet med CMK-värde > 1.67 (med tolerans $\pm 10\%$ i överensstämmelse med ISO 5393).

- **Enkel att programmera: Programmera varvtal och skruvdragningar i flera steg, så undviker du fel och förbättrar produktiviteten.**
- **Beprövad Cleco-koppling: Erbjuder tillförlitlighet och lång livstid i produktionslinjen.**
- **Operatörsstatusljus: Färgdisplay för åtdragnings- och batchräkningsstatus.**
- **Flerfärgslysdiod: Arbetslampa för extra "OK/NOK"-operatörskvittering och samtidig belysning av ditt arbetsstycke.**
- **Programmerbara åtdragningsstrategier: Eliminera gängskador och åtdragningsfel med programmerbara hastigheter och strategier.**
- **Enhetlig batteriplattform.**

leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073827 storlek MB18; 073816 storlek MB18 samt under nr 073840. För att ställa in vridmomentet behövs en förinställningsapparat, sådana finns från och med nr 654381.

Teknisk beskrivning

varvtalsområde	26 - 255 min ⁻¹
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
höjd	76 mm
mått verktygshållare	3/8 tum
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
Längd	492 mm
batterikapacitet	3 Ah
Vikt utan batteri	1,73 kg
momentintervall	8,3 - 30 Nm
Produktslag	Skruvdragare