

uvex

Halvsko, svart uvex 1, S2, EU-skostorlek: 37



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 092115 37 |
| GTIN | 4031101534633 |
| Artikelklass | 04V |

Beskrivning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Ovanmaterial av mikrovelour.**
- **Distance-Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Skyddssko med elastiska snören och snabbblåsning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Komposit

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|----------|
| uttagbar fotbädd | ja |
| Material tåhätta | Komposit |
| Energiupptagning i klacken | ja |

| | |
|--------------------------------|---|
| halkskydd | ja |
| Färg | svart / gul |
| Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| profilerad yttersula | ja |
| Ovanläder | vattenavstötande Hightech-Microvelour |
| Skyddsklass | S2 |
| EU-skostorlek | 37 |
| Material yttersula | PU |
| antistatisk | ja |
| material innerfoder | Distance Mesh fodermaterial |
| Skotyp | Halvsko |
| olja- och bensinbeständig sula | ja |
| Serie | uvex 1 |
| Kön | Herr |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Produktslag | Skyddshalvsko |