

HOLEX**Knappmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, Ø: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085946 32
GTIN	4045197608604
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

- Rund magnet med delad vidhäftningsyta och hål.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C.

Användningsdata:

- Inbyggd i visarinstrument.
- Fixering av små metallföremål.

Teknisk beskrivning

Ø	32 mm
nominell vidhäftningskraft	48 N
Fästhållets diameter	7,1 mm
höjd	25,4 mm
maximal temperaturbeständighet	550 °C
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Knappmagnet

