

Re-Bo**Metallsågblad, Ø×tjocklek: 68X1,6Fmm**

Beställningsdata

Ordernummer	178860 68X1,6F
GTIN	4045197245595
Artikelklass	17B

Beskrivning

Utförande:**Tysk toppprodukt** med specialskålslipning och precisionstandning.**Passar till:****GF** och **AXX AiR**.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	1,6 mm
hål-Ø	16 mm
Ø	68 mm
Tandantal Z	72
Skärmaterial	HSS E
Invändig	nej
Produktslag	Cirkelsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	800 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	600 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	37 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	S
GG(G)	lämplig	27 m/min	K
CuZn	lämplig	400 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	mindre lämplig		