


## Platt magnet med invändig gänga, Neodym, Ø: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085924 20
GTIN	2050001737762
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

höjd	6 mm
Ø	20 mm
Gänga	M4 mm
Material yta	förzinkade
Gänghylsa	ja
höjd med gänga	13 mm
nominell vidhäftningskraft	140 N
vikt	16,5 g

maximal temperaturbeständighet	80 °C
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

---

## Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M4	085921 M4
--	-----------