

Stavmagnet med passningsmått, SmCo₅, Ø: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	085928 32
GTIN	2050000965197
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	600 N
Ø	32 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C
höjd	40 mm
max förkortningsmått baksida	5 mm
Material yta	Nickel
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Stavmagnet

