

Platt magnet utan gänga, Neodym, Ø: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	085923 16
GTIN	2050001735782
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmd platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

höjd	4,5 mm
Ø	16 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
nominell vidhäftningskraft	95 N
vikt	5,5 g
Material yta	förzinkade
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

