

Stavmagnet med passningsmått, AlNiCo, Ø: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	085925 40
GTIN	2050000965142
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AlNiCo.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 220 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	200 N
Material yta	förzinkade
höjd	45 mm
maximal temperaturbeständighet	220 °C
max förkortningsmått baksida	5 mm
Ø	40 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Stavmagnet

