

**Skrubbfräsar, TiAlN, Ø DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192850 20
GTIN	4045197108265
Artikelklass	12W

Beskrivning**Utförande:**

Avbackade, fint tandade skär. Ändskärsgeometri för rampning.
Prisförmånligt alternativ.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,4 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	104 mm
Skärlängd L_c	38 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	js12
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8

Norm	DIN 844
Fräsprofil	HR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	17 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	92 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		