

## Mitutoyo

### Sats med fininvändiga mätare med mätur, mätområde: 18-150mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Artikelklass	44A

#### Beskrivning

##### Utförande:

Självcentrerande innermätare med trepunktskontakt. Instrumenthållare och mätur mattförokromade. Mäturet stötskyddat av plasthölje. Instrumenthållaren har handskydd för stabilare temperatur. Mätaren ställs in efter hålets  $\emptyset$  med hjälp av olika långa, utbytbara mättappar och mellanringar.

Mätspetsar med avkännarkula i hårdmetall.

##### Användningsdata:

Jämförelsemätare för kontroll av hål avseende  $\emptyset$ -noggrannhet, cylindricitet och rundhet.

##### leveransinnehåll:

Inklusive mätur nr 432051 storlek 10/58 med 1/100 mm gradering.

3 invändiga mätinstrument nr 435203 med mätspetsar, förlängare och mätskivor.

#### Teknisk beskrivning

antal finmätinstrument	3
antal mätspetsar	26
mätområde	18 - 150 mm
antal mätskivor	4
mätdjup	100 - 150 mm
repeternoggrannhet utan mätur	0,5 $\mu$ m

Norm	Verkstadsnorm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C1
Kalibrering	S9
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
KalibreringInvändig precisionsmätursats mätområde 18-150 mm	020580 18-150
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 2 mm	435230 2
Distansring, inv. Ø 5,3 mm Ringbredd 1 mm	435220 1
Förlängare (50 mm)	435210
Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 1 mm	435230 1
Distansring, inv. Ø 5,3 mm Ringbredd 0,5 mm	435220 0,5
Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 0,5 mm	435230 0,5
Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 3 mm	435230 3
Fininvändiga mätare med mätur mätområde 18-35 mm	435203 18-35
Fininvändiga mätare med mätur mätområde 35-60 mm	435203 35-60
Fininvändiga mätare med mätur mätområde 50-150 mm	435203 50-150