


Platt magnet utan gänga, Neodym, Ø: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	085923 20
GTIN	2050001737687
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmd platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

Ø	20 mm
nominell vidhäftningskraft	140 N
Material yta	förzinkade
vikt	15 g
höjd	6 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

