


## Platt magnet med invändig gänga, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085922 16
GTIN	2050000964978
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo<sub>5</sub>).
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

Gänghylsa	ja
Ø	16 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C
höjd med gänga	11,5 mm
höjd	4,5 mm
Material yta	förzinkade
vikt	9 g
nominell vidhäftningskraft	60 N

Gänga	M4 mm
Material magnetkärna	SmCo <sub>5</sub>
Produktslag	Platt gripmagnet

---

## Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M4	085921 M4
--	-----------

---