

**Blåsmunstycke, Slanganslutning invändig Ø: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080136 9
GTIN	4047322245029
Artikelklass	08A

Beskrivning**Utförande:**

Blåsmunstycke av aluminium med steglöst reglerbart flöde via manöverspak, inklusive slanganslutning. Passar överallt, max arbetstryck 12 bar.

Teknisk beskrivning

Slanganslutning invändig Ø	9 mm
Ø	21,7 mm
Längd	113 mm
Produktslag	Blåsmunstycke