

**HOLEX****Låg toppmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, Ø: 19mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 085944 19     |
| GTIN         | 4045197372819 |
| Artikelklass | 02A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- Låg magnet, skyddad genom insättning i stålmantel.
- Fastsättning av magneten underifrån i ett försänkt hål.
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C (storlek 19 upp till 100 °C).

**Användningsdata:**

Tillverkning av fixturer.

**Teknisk beskrivning**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Material yta                   | Stål       |
| höjd                           | 7,5 mm     |
| maximal temperaturbeständighet | 100 °C     |
| fästhåls-Ø                     | 4,5 mm     |
| nominell vidhäftningskraft     | 30 N       |
| Ø                              | 19 mm      |
| Material magnetkärna           | AlNiCo     |
| Produktslag                    | Toppmagnet |

