

Stavmagnet med passningsmått, SmCo₅, Ø: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	085928 6
GTIN	2050000964855
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	8 N
höjd	20 mm
Ø	6 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C
max förkortningsmått baksida	10 mm
Material yta	Nickel
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Stavmagnet

