



Magnetvinkel ställbar, Ferrit, Typ: 952



Beställningsdata

Ordernummer	085950 952
GTIN	2050000965449
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Spännbacken **justerbar från 25° till 280°**. Huvudvinklarna 90°, 60°, 45° och 30° är markerade för snabb referens.

Användningsdata:

För exakt fasthållning av järnplattor och -rör vid svets- och monteringsarbeten.

Teknisk beskrivning

vikt	0,49 kg
Längd	195 mm
nominell vidhäftningskraft	200 N
Vinkelinställningsområde	25 - 280 grad
Bredd	11 mm
Typ	952
höjd	200 mm
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Vinkelmagnet