

## Stavmagnet med passningsmått, Neodym, Ø: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085929 10
GTIN	2050001737595
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Magnetkärna av neodym.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	45 N
Material yta	Nickel
höjd	20 mm
maximal temperaturbeständighet	80 °C
max förkortningsmått baksida	8 mm
Ø	10 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Stavmagnet

