

Stavmagnet med passningsmått, AlNiCo, Ø: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	085925 6
GTIN	2050000964800
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AlNiCo.
- Passningstolerans på ytter-Ø h6.
- Temperaturbeständig upp till 220 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

Material yta	förzinkade
max förkortningsmått baksida	2 mm
maximal temperaturbeständighet	220 °C
höjd	10 mm
Ø	6 mm
nominell vidhäftningskraft	2 N
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Stavmagnet

