

uvex**Snörkänga, svart uvex 1, S2, EU-skostorlek: 43**

Beställningsdata

Ordernummer	092118 43
GTIN	4031101534855
Artikelklass	04V

Beskrivning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Ovanmaterial av mikrovelour.**
- **Distance-Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Snörkänga med mjuk vadderad kant samt vadderad dammtät plös.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Komposit

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

Färg	svart / gul
Material tåhätta	Komposit

metall- och läderfri utrustning	ja
EU-skostorlek	43
Lås	snöre
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
material innerfoder	Distance Mesh
Ovanläder	vattenavstötande Hightech-Microvelour
Skyddsklass	S2
lämplig för kromallergiker	ja
halkskydd	ja
uttagbar fotbädd	ja
Skotyp	snörkänga
Material yttersula	Polyuretan
olja- och bensinbeständig sula	ja
Energiupptagning i klacken	ja
antistatisk	ja
mot vatteninträngning och vattenabsorption	ja
Vattentäthet för hela skon	ja
Serie	uvex 1
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar