

Garant**Ändplanskrubbfräs NR, TiN, Ø×bredd js16: 63X40 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	182220 63X40
GTIN	4045197096814
Artikelklass	11U

Beskrivning**Utförande:****Avbackad profil.****Skrubbräs** med runt tandade skär.**OBS!:** f_z för $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Hål-Ø H7: 27 mm

Tandantal Z: 8

Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm²: 0,07 mm**Teknisk beskrivning**

Hål-Ø H7	27 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Tandantal Z	8
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,07 mm
Skaftutförande	med hål
totalhöjd	40 mm

Beläggning	TiN
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fräsprofil	NR
Tolerans nom.-Ø	js16
Hållare ändplansfräs	Med passningsmått
Spiralvinkel	27 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Invändig	nej
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Valsfräs