

HOLEX**Starkmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, totalhöjd: 41 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085934 41
GTIN	4045197372628
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

- Stark magnet med bryggform.
- Med hål för fastsättning av magneten. (Dim. 35 och 41 med 2 hål)
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C.

Användningsdata:

För fasthållning, lyftning eller sortering av små järndetaljer eller för inbyggnad i elektriska reläer, mätinstrument m.m.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	41 mm
nominell vidhäftningskraft	370 N
enkelpol djup	15 mm
maximal temperaturbeständighet	550 °C
enkelpol bredd	57 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Starkmagnet

