

Garant**Ändplanfräsar H, obelagd, Ø×bredd js16: 50X25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	181100 50X25
GTIN	4045197096388
Artikelklass	11U

Beskrivning**Utförande:**

Fräsarna har både sid- och ändskär.

Användningsdata:

Typ H = fin tandning, 20° spiral.

OBS!:

Storlekarna 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 kan bara spärras via längsspåret.

f_z för $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	12
Skär-Ø D_c	50 mm
Hål-Ø H7	22 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm
Skaftutförande	med hål
totalhöjd	25 mm
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 841
Typ	H
Tolerans nom.-Ø	js16
Hållare ändplansfräs	Med passningsmått
Spiralvinkel	20 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Invändig	nej
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Valsfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	22 m/min	P
GG(G)	lämplig	20 m/min	K
CuZn	lämplig	45 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		