

Garant**Ändplanskrubbfräs NR, obelagd, Ø×bredd js16: 40X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	182200 40X32
GTIN	4045197096739
Artikelklass	11U

Beskrivning**Utförande:**

Avbackad profil. Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring.

OBS!:

f_z för $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	6
Skär-Ø D_c	40 mm
Hål-Ø H7	16 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftutförande	med hål
totalhöjd	32 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1

Fräsprofil	NR
Tolerans nom.-Ø	js16
Hållare ändplansfräs	Med passningsmått
Spiralvinkel	27 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Invändig	nej
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Valsfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	18 m/min	M
CuZn	lämplig	45 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		