



Måttband twoCOMP Tumavläsning, bandlängd: 192tum



Beställningsdata

Ordernummer	462220 192
GTIN	4007368113119
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Fickmåttband med **tumavläsning**. Indelning tum/tum (överkant och underkant). Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande. **Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning**. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

Teknisk beskrivning

bandlängd	192 tum
bandlängd	5 m
husets höjd	36 mm
husets bredd	70 mm
husets längd	70 mm
bandbredd	19 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m

026240 5