



## Måttband twoCOMP Tumavläsning, bandlängd: 312tum



### Beställningsdata

Ordernummer	462220 312
GTIN	4007368113201
Artikelklass	46M

### Beskrivning

#### Utförande:

Fickmåttband med **tumavläsning**. Indelning tum/tum (överkant och underkant). Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande. **Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning**. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

### Teknisk beskrivning

bandlängd	8 m
husets längd	80 mm
husets höjd	45 mm
bandbredd	25 mm
bandlängd	312 tum
husets bredd	80 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

---

## Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 10/2 m

026240 10/2