



Måttband twoCOMP Tumavläsning, bandlängd: 396tum



Beställningsdata

Ordernummer	462220 396
GTIN	4007368113225
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Fickmåttband med **tumavläsning**. Indelning tum/tum (överkant och underkant). Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande. **Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning**. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

Teknisk beskrivning

husets höjd	45 mm
husets bredd	88 mm
bandlängd	394 tum
bandbredd	30 mm
bandlängd	10 m
husets längd	88 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 10/2 m

026240 10/2