



Måttband twoCOMP Tumavläsning, bandlängd: 120tum



Beställningsdata

Ordernummer	462220 120
GTIN	4007368113195
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Fickmåttband med **tumavläsning**. Indelning tum/tum (överkant och underkant). Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande. **Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning**. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

Teknisk beskrivning

bandlängd	3 m
bandbredd	16 mm
bandlängd	120 tum
husets bredd	60 mm
husets höjd	32 mm
husets längd	60 mm
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 5 m

026240 5