

**Garant****Flexspanner variabel, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	360064 2
GTIN	4045197816108
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- Grundstomme i stål med kon helt i stål.
- Mekanisk fastspänningsmekanism.
- Genom att dra åt klämskruven på sidan dras komponenten med motsvarande spännkonsol åt axiellt via 2 kilar och spänns.
- Kan monteras med spännkonsoler, T-spårklackar eller nollpunktspännsystem med spännkonsoler nr 360066.
- Hål för nollpunktspännsystem finns redan.

Höjdjustering med en lutning på 3 mm per varv. Max. justeringssträcka 25 mm.

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

**Användningsdata:**

Enkel och exakt positionering på maskinbordet. Fastspänning av komplexa komponenter t.ex. inom formkonstruktion.

För kompensation av deformerade delar.

**Specialtillbehör:**

Fastspänningsbultar nr 360025 för strl. 120, momentnyckel nr 656050 strl. 60, höjdelement nr 360068.

---

## Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	80 mm
vridmoment	10 Nm
bredd B	99 mm
Typ	2
längd L	144 mm
Spännhöjd	150 - 175 mm
Serie	ZeroClamp
Produktslag	Spännelement