

Garant**Multipelspännskena 120, skenans längd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360110 800
GTIN	4045197815934
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla funktionsytor precisionsslipade, repeternoggrannhet 0,03 mm.**
- **Basskenan och backarna är kantzonzhärdate.**
- **Kompakt moduluppbyggd konstruktion, hög spännkraft upp till 40 kN, maximalt åtdragningsmoment 50 Nm.**
- **Fästhålbild för GARANT ZeroClamp nollpunktsspännsystem (stickmått 200 mm) som standard, möjligt på uppspännings-/rasterplåtar eller via spännkonsoler.**
- **En linjal på basskenans yta möjliggör en snabb och repeterbar positionering av spänntillsatserna i spännskenans tandning.**
- **Variabla inställningar möjliga med kopplingsback.**
- **Konventionell inspänning och gripbackar.**
- **Spännområdet individuellt förlängningsbart.**
- **Enkel uppspänning med momentnyckel.**

Användningsdata:

- **5-sidig bearbetning i fleraxliga fleroptionsmaskiner.**
- **En ekonomisk lösning för användning med nollpunktsmodulsystemet GARANT ZeroClamp eller i pallethanterings- eller automationssystem eller direkt på maskinbordet resp. inspänningstornen.**

Specialtillbehör:

Spännbacksvarianter, magnetlist, arbetsstyckanslag, se nr 360112 till 360129. Momentnyckel, se nr 656050 storlek 60, spännbultar 360025 storlek 18M16. Spännkonsol nr 360127.

Teknisk beskrivning

bredd B	120 mm
höjd H	60 mm
skenans längd	800 mm
längd L	800 mm
Produktslag	Spännskena

Tillbehör

Greppinsats Typ GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Basback Typ F	360119 F
Basback Typ P	360119 P
Neddragningsback backbredd 120 mm	360114 120
Spännkonsolsats 6 delar	360127
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16	360025 18M16
Överback aluminium backbredd 120 mm	360122 120
Parallellback backbredd 120 mm	360115 120
HM-belagd utanpåback backbredd 120 mm	360124 120
Greppinsats Typ GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Överback Material STAHL	360162 STAHL
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 60 Nm	656050 60
Fast back backbredd 120 mm	360116 120