


Garant**Ändplanfräsar W, obelagd, Ø×bredd js16: 50X36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	181700 50X36
GTIN	4045197096586
Artikelklass	11U

Beskrivning**Utförande:**

Fräsarna har både sid- och ändskär.

Användningsdata:

Typ W = grov tandning, 40° spiral.

OBS!:

f_z för $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	50 mm
Hål-Ø H_7	22 mm
Tandantal Z	3
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftutförande	med hål
totalhöjd	36 mm
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Typ	W
Tolerans nom.-Ø	js16
Hållare ändplansfräs	Med passningsmått
Spiralvinkel	40 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Invändig	nej
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Valsfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	200 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
vått maximal	lämplig		