

Garant**Vinkelfräs form C 45°, obelagd, Ø js16 DC: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194040 20
GTIN	4045197109613
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Ytan specialbehandlad.

Form C har både sid- och ändskär.

OBS!:

För fräsning av små gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	20 mm
Friställningsdiameter D ₁	7 mm
Tandantal Z	8
Matning f _z i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	63 mm
Skärlängd L _c	5 mm
Form	C
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1833

Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfavinkel	45 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Vinkeländfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	22 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	35 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		