

**Garant****Spårfräs, obelagd, Ø DC × LC h11 × e8: 13,5X2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194010 13,5X2
GTIN	4045197109163
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Skär på periferin, med sicksacktandning.

Sidoytorna är frislipade och kan därför inte fastna i arbetsstycket.

Ytan specialbehandlad.

**OBS!:**

För fräsning av T-spår enligt DIN 6888 eller för fräsning av små spår.

**Teknisk beskrivning**

För woodruffkilar DIN 6888	2,0×5,0 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Skär-Ø $D_c$	13,5 mm
Tandantal Z	10
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
totallängd L	56 mm
Skärlängd $L_c$	2 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 850 D/F

Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	22 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	35 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		