

Garant**Spårfräs, obelagd, Ø DC × LC h11 × e8: 19,5X4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194010 19,5X4
GTIN	4045197109255
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Skär på periferin, med sicksacktandning.

Sidoytorna är frislipade och kan därför inte fastna i arbetsstycket.

Ytan specialbehandlad.

OBS!:

För fräsning av T-spår enligt DIN 6888 eller för fräsning av små spår.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,06 mm
Skär-Ø D_c	19,5 mm
För woodruffkilar DIN 6888	4,0×7,5 mm
Tandantal Z	10
Skaftdiameter D_s	10 mm
totallängd L	56 mm
Skärlängd L_c	4 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 850 D/F

Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	22 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	35 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		