

Garant**Vinkelfräs form C 45°, obelagd, Ø js16 DC: 28mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194040 28
GTIN	4045197109644
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Ytan specialbehandlad.

Form C har både sid- och ändskär.

OBS!:

För fräsning av små gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Teknisk beskrivning

Friställningsdiameter D_1	8,5 mm
Skär-Ø D_c	28 mm
Matning f_z i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Tandantal Z	10
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	80 mm
Skärlängd L_c	7,5 mm
Form	C
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1833

Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Vinkeländfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	22 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	35 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		