

uvex

Sandal, svart uvex 1, S1, EU-skostorlek: 45



Beställningsdata

Ordernummer	092110 45
GTIN	4031101543116
Artikelklass	04V

Beskrivning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Ovanmaterial av mikrovelour.**
- **Distance-Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Skyddssandaler med dubbla kardborrlås och stora ventilationsöppningar.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S1

Material tåhätta: Komposit

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

EU-skostorlek	45
Material tåhätta	Komposit

material innerfoder	Distance Mesh fodermaterial
Vattentäthet för hela skon	nej
antistatisk	ja
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
Skotyp	Sandaler
mot vatteninträngning och vattenabsorption	nej
halkskydd	ja
Lås	kardborrlås
lämplig för kromallergiker	ja
Storlek US	12,5
Material yttersula	PU
Färg	svart / gul
Energiupptagning i klacken	ja
uttagbar fotbädd	ja
Ovanläder	vattenavstötande Hightech-Microvelour
Skyddsklass	S1
olja- och bensinbeständig sula	nej
Storlek UK	10,5
profilerad yttersula	ja
Serie	uvex 1
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Säkerhetssandaler