

Garant**Skrubb-pinnfräs för T-spår, obelagd, Ø DC × LC d11 × d11: 40X18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194050 40X18
GTIN	4045197109750
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Skär på periferin och på båda sidor. Med sicksacktandning och med spånbrytare.

OBS!:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.

Teknisk beskrivning

För T-spårDIN 650	22 mm
Skär-Ø D _c	40 mm
Matning f _z i stål < 750 N/mm ²	0,09 mm
Tandantal Z	8
Friställningsdiameter D ₁	19 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
totallängd L	108 mm
Skärlängd L _c	18 mm
effektivt antal skär Z _{eff}	4
Belägning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Fräsprofil	m. sicksacktandning

Tolerans nom.-Ø	d11
Spiralvinkel	15 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	22 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	35 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		