

**Digital mätklocka Bluetooth Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	404301 12,5
GTIN	
Artikelklass	40N

Beskrivning**Utförande:**

Robust hölje med stort displayfält och extra analog display. Sparläge och automatisk återstart, **absolut system**. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. **Måttförinställning (preset)** av ett godtyckligt värde. Två referensvärden kan sparas. Räkneriktningssomkastning. Kompatibel med tillvalet **HCT-** (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och IOS.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, batteripack nr 404310 storlek PACK.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	0,0001 mm
Höljes-Ø	59,5 mm

Kalibrering	C1
Serie	HCT
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
felgräns	0,0012 mm
IP-skyddsklass	IP 54
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätområde	12,5 mm
Husets tjocklek	32,9 mm
Antal ingående batterier	1
mätkraft	0,65 - 0,9 N
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Tjänster

DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

023010 12,5

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm

023000 12,5

Tillbehör

Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 25 mm	434917 25
Stålspets Typ 18/2	434900 18/2
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 50 mm	434918 50
Förlängare för mätspetsar längd L 70 mm	434920 70
Hårdmetallspets Typ 16	434910 16
Hårdmetallspets Typ 18/5	434910 18/5
Förlängare för mätspetsar längd L 50 mm	434920 50
Hårdmetallspets Typ 17	434910 17
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Hårdmetallspets Typ 18/6	434910 18/6
Hårdmetallspets Typ 18/2	434910 18/2
Lyftanordning för mätur S_Dial WORK mätområde 25 mm	434212 25
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 20	434900 20
Svängbar mätspets	434912
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 12	434900 12
Hårdmetallspets Typ 14	434910 14
Förlängare för mätspetsar längd L 60 mm	434920 60
Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 30/10	434900 30/10
Hårdmetallspets Typ 2	434910 2
Stålspets Typ 18/6	434900 18/6
Förlängare för mätspetsar längd L 10 mm	434920 10
Stålspets Typ 10	434900 10
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Vinklad mäturshållare 45° inspänningslängd 50 mm	434917 50
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Hårdmetallspets Typ 18/4	434910 18/4

Lyftanordning för mätur S_Dial WORK mätområde 12,5 mm	434212 12,5
Stålspets Typ 39	434900 39
Hårdmetallspets Typ 10	434910 10
Förlängare för mätspetsar längd L 20 mm	434920 20
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Förlängare för mätspetsar längd L 90 mm	434920 90
Förlängare för mätspetsar längd L 40 mm	434920 40
Stålspets Typ 14	434900 14
Vinklad mäturshållare 60° inspänningslängd 25 mm	434918 25
Stålspets Typ 15	434900 15
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Stålspets Typ 29/10	434900 29/10
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 28	434900 28
Rubinspets Typ 2	434915 2
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Hårdmetallspets Typ 11	434910 11
Stålspets Typ 13	434900 13
Förlängare för mätspetsar längd L 80 mm	434920 80
Hårdmetallspets Typ 18/1	434910 18/1
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Stålspets Typ 17	434900 17
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20

Förlängare för mätpetsar längd L 30 mm	434920 30
Förlängare för mätpetsar längd L 100 mm	434920 100
Stålpets Typ 16	434900 16
Förlängare för mätpetsar längd L 15 mm	434920 15
Stålpets Typ 24	434900 24
Stålpets Typ 11	434900 11
Stålpets Typ 29/20	434900 29/20