


**Mitutoyo****Fininvändiga mätare med mätur, mätområde: 35-60mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Artikelklass	44A

## Beskrivning

### Utförande:

Självcentrerande innermätare med trepunktskontakt. Instrumenthållare och mätur mattförokromade. Mäturet stötskyddat av plasthölje. Instrumenthållaren har handskydd för stabilare temperatur. Mätaren ställs in efter hålets  $\varnothing$  med hjälp av olika långa, utbytbara mättappar och mellanringar.

Mätspetsar med avkännarkula i hårdmetall.

### Användningsdata:

Jämförelsemätare för kontroll av hål avseende  $\varnothing$ -noggrannhet, cylindricitet och rundhet.

### leveransinnehåll:

Inklusive mätur nr 432051 storlek 10/58 med 1/100 mm gradering.

## Teknisk beskrivning

Centrertallrik bredd	20 mm
mätdjup	150 mm
mätområde	35 - 60 mm
repeternoggrannhet utan mätur	0,5 $\mu$ m
antal mätspetsar	6

Norm	Verkstadsnorm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C1
Kalibrering	C4
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

## Tjänster

DAkKS-kalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023220 60
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
KalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 60 mm	023210 60
DAkKS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Förlängare (50 mm)	435210
Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 2 mm	435230 2
Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 1 mm	435230 1
Distansring, inv. Ø 6,3 mm Ringbredd 0,5 mm	435230 0,5
Adapter för 2-punkts hålmätinstrument 1 styck Typ 35-90	439914 35-90