


Garant**Aluminiumhörnfräs, med hål, Ø D: 63/4****Beställningsdata**

Ordernummer	211759 63/4
GTIN	4062406681807
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) och 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D_{max}	124 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,7 grad
Passande vändskär	ZDHT 1505
FästhålsØ	22 mm

Rampningslängd L för α_{\max}	50,56 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning a_p	8 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Skruvsats förvändskär	219878 5 (15IP)
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	116 mm
$\varnothing D_3$	53 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs