


Garant**Aluminiumhörnfräs, med hål, Ø D: 80/5****Beställningsdata**

Ordernummer	211759 80/5
GTIN	4062406681845
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) och 211777 ALU (r = 6,0 mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	5
Skruvsats för vändskär	219878 5 (15IP)
spiralfräsning Ø D _{min}	150 mm
Skär-Ø D _c	80 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	158 mm
spiralfräsning a_p	7,6 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,27 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	67,56 mm
Fästhåls \varnothing	27 mm
$\varnothing D_3$	70 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs