

Garant**Aluminiumhörnfräs, med gänga, Ø D: 32/3****Beställningsdata**

Ordernummer	211757 32/3
GTIN	4062406681876
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) och 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	219878 4 (15IP)
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	54 mm
totallängd L_{tot}	35 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skär- $\varnothing D_c$	32 mm
Fästgंगा M	M16
Rampningsvinkel α_{\max}	4,39 grad
Passande vändskär	ZDHT 1505

Ø D ₂	29 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	19,56 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning a _p	8 mm
Ø D ₃	22 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs