


Garant**ZDHT 150540FR-F10, HU7705, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	211774 ALU
GTIN	4062406681951
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Periferislipade vändskärspattor för noggrant passande säte i bärarverktyget. Kraftfullt finkornsubstrat av senaste skärmedelsgeneration. Optimerad eggpreparering för användning i lätt spånbara material.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	13,5 mm
Hörnradie	4 mm
Matning f_z per tand	0,1 - 0,25 mm
ISO-kod vändskär	ZDHT 150540FR-F10
Sort	HU7705
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	2000 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	900 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		