

**Garant****Spårfräs, obelagd, Ø DC × LC h11 × e8: 22,5X6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194010 22,5X6
GTIN	4045197109293
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Skär på periferin, med sicksacktandning.

Sidoytorna är frislipade och kan därför inte fastna i arbetsstycket.

Ytan specialbehandlad.

**OBS!:**

För fräsning av T-spår enligt DIN 6888 eller för fräsning av små spår.

**Teknisk beskrivning**

För woodruffkilar DIN 6888	6,0×9,0 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	22,5 mm
Matning f <sub>z</sub> för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Tandantal Z	10
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
totallängd L	63 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	6 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 850 D/F

Fräsprofil	m. sicksacktandning
Tolerans nom.-Ø	e8
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	22 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	35 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		