

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 10/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Serie	GARANT Master
ISO-kod hållare	A10K STFCCR/L11
totallängd L	125 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skrivsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L_3	6,2 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Huvudängd L_1	22 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	12 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång