

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	31 mm
Mittförskjutning L ₃	9,2 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D _s	16 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
totallängd L	180 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	18 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A16Q STFCCR/L11
Spännhöjd L ₂	15 mm
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång