

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 12/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	24,3 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
totallängd L	140 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	14 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Spännhöjd L ₂	11 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A12L STFCL/L11
Mittförskjutning L ₃	7,2 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång