

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Serie	GARANT Master
ISO-kod hållare	A20R STFCCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning L ₃	11,1 mm
totallängd L	200 mm
Huvudängd L ₁	36 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Skaftdiameter D _s	20 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	22 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning

Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång