



Videoendoskop utan sond, Typ: F1100



Beställningsdata

Ordernummer	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Artikelklass	42L

Beskrivning

Utförande:

HOLEX videoendoskop med stor detaljerad LCD-display och omfattande funktioner. Solskyddet ger extra skydd mot direkt solljus. Två handtag gör att apparaten kan hållas säkert. Grundenheten är kompatibel med alla HOLEX endoskopsonder nr 492932 – 492944.

- **Grundenhet med 7 tum LCD-display (bildstorlek 6 tum).**
- **Zoomläge; digital zoom i 3 steg: 1,5 x, 2 x och 5 x.**
- **Bild- och videoupptagningar kan sparas.**
- **USB- och AV-utgång. Via den inbyggda USB- och AV-utgången kan du överföra bilder och videor till en PC.**
- **Inbyggd uppladdningsbart litiumjonbatteri med 5 timmars användningstid.**
- **180° bildvridning resp. spegling.**

Fördel:

- **Intuitivt manövrerbar pekskärm med fullskärmsvisning.**
- **Synnerligen robust och perfekt lämplig för utomhusanvändning.**
- **Mycket stor bildyta, 6 tum.**
- **Bildavsnitt kan med en adapter delas för parallell återgivning ur 0° och 90° vinkel om en sond \varnothing 6 mm används.**
- **Kommentärmöjlighet genom ljudinspelning. Genom den inbyggda mikrofonen kan vid videodrift inspelningen kommenteras under kontrollen. Därmed bortfaller det omständliga skrivandet och sammanfattandet av anteckningar.**
- **Notiser kan infogas till bilder.**

- **Jämförelse av sparade bilder med live-bilder.**
- **Valda inställningar visas överskådligt direkt på displayen.**

Funktion:

IP55: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Robust, vatten- och dammtät transportväska, SD-minneskort, nätdel (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), USB-datakabel, AV-kabel, rengöringssats. **Utan sond.**

Specialtillbehör:

Endoskopsonder nr 492932 – 492944.

Teknisk beskrivning

Strömbrytare	ja
inspelningsformat	JPEG / AVI (30fps)
Energiförsörjning	Nätdriven
Energiförsörjning	Batteridriven
IP-skyddsklass	IP 55
fokuserad djupskärpa	16 – 60 mm
Displaystorlek	7 tum
displayupplösning	640×480 px
arbetstemperatur	0 - 40 °C
visning	Pekskärm
Produktslag	Endoskop

Tillbehör

Litiumjonbatteri Typ	492918
----------------------	--------