

Garant**VCGT 220530 FN, HU7810, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	211861 ALU
GTIN	4062406676841
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Finkornig ytstruktur, polerad spånbryartyta – extrem reduktion av risken för vidhäftning.

OBS!:

$a_{p\max} = 7$ mm för grovbearbetning med $a_e = 1 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z	0,25 mm
Hörnradie	3 mm
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	VCGT 220530 FN
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1900 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	500 m/min	N
CuZn	lämplig	400 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig	100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		