



Hörselkåpor Howard Leight™ Sync®, Typ: SYNC



Beställningsdata

Ordernummer	097791 SYNC
GTIN	7312550343210
Artikelklass	09A

Beskrivning

Utförande:

Det passiva kapselhörselskyddet kan kopplas till en mobiltelefon via Bluetooth®. En mikrofon med vindsydd, för tydlig taluppfattning i bullerbelastade arbetsmiljöer, gör det möjligt **att telefonera med mobilen**. Inkommande samtal kan mottas och avslutas okomplicerat med en knapptryckning. Dessutom finns möjlighet att via **Bluetooth®-gränssnittet överföra allt ljudinnehåll i mobiltelefonen** till kapselhörselskyddet. En 3,5 mm-propp ger ytterligare ett alternativ för anslutning av en mobiltelefon. Ljudvolymen kan regleras med ett vred, och färgade lysdioder ger feedback om olika inställningar. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB). Kombinerar hörselskydd, hörlurar och mikrofon.

Användningsdata:

För kommunikation i bullriga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
SNR-värde (dämpvärde): 30 dB(A)
drifttid: 50 h
vikt: 387 g

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
drifttid	50 h
vikt	387 g
SNR-värde (dämpvärde)	30 dB(A)
Batterityp	Mignon, AA
tillverkarens beteckning	SYNC WIRELESS IMPACT
Serie	Howard Leight™ Sync®
Norm	EN 352-8
Norm	EN 352-6
Norm	EN 352-1
Produktslag	Hörselkåpor